

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner AC, sur, Innehåll: 5l****Beställningsdata**

Ordernummer	088018 5
GTIN	4067263733140
Artikelklass	01L

**Beskrivning****Utförande:**

Garant Green plus **ultraljudstvättmedel**- Top Performance med maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är **märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria**. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.

Sonic Cleaner AC - **surt, luktneutralt** rengöringskoncentrat, används för rostborttagning på järnmaterial. Kalk, oxider och mineralavlagringar kan fortfarande avlägsnas.

**Användningsdata:**

För ultraljudstvättar.

Rost, kalk, oxider, mineralavlagringar samt oljor och fetter.

**Passar till:**

Materialen blir överdragna med en molekylär skyddsfilm som ger tillfälligt skydd mot korrosion. Efterföljande beläggnings- eller härdningsprocesser påverkas inte.

**Teknisk beskrivning**

volym vätska	5 l
Blandningsförhållande	5 - 100 %
lagringstemperatur	20 - 80 °C
pH-värde	2,2
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktnamnsattribut	sur
Produktslag	Ultraljudskraftrengöringsmedel