

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner N, neutral, Innehåll: 5l**Beställningsdata**

Ordernummer	088017 5
GTIN	4067263733133
Artikelklass	01L

Beskrivning**Utförande:**

Garant Green plus **ultraljudstvättmedel**- Top Performance med maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är **märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria**. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.

Sonic Cleaner N, **neutralt** rengöringskoncentrat för extra materialskonande rengöring av känsliga material som aluminium, icke-järnmetaller, målade och förzinkade ytor.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar.

Lätt smuts, t.ex. fetter och bearbetningsolja, slip-, poler- och läppningsmedel, fingeravtryck, slipdamm.

Passar till:

Känsliga material som aluminium, icke-järnmetaller, målade och förzinkade ytor, men också stål, rostfritt stål, plast, glas, keramik och gummi.

Teknisk beskrivning

lagringstemperatur	20 - 60 °C
volym vätska	5 l
Blandningsförhållande	2 - 5 %
pH-värde	9,6
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktnamnsattribut	neutral
Produktslag	Ultraljudskraftrengöringsmedel