

Garant GREENPLUS

## GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner AL-D, alkaliskt demulgerande, Innehåll: 5l



### Beställningsdata

Ordernummer	088015 5
GTIN	4067263733119
Artikelklass	01L

### Beskrivning

#### Utförande:

Garant Green plus **ultraljudstvättmedel**- Top Performance med maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är **märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria**. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.

Sonic Cleaner AL-D, **alkaliskt demulgerande** rengöringskoncentratet för universella ultraljudstillämpningar och extremt långa användningstider med hög materialkompatibilitet.

#### Användningsdata:

För ultraljudstvättar.

Emulsioner, oljor, fetter, dragfetter, korrosionsskyddsmedel, slipdamm, sot, bläck, toner, lapp- och polermedel.

#### Passar till:

Vanligt förekommande material, t.ex. stål och icke-järnmetaller, glas, plast, keramik, gummi. Hög materialkompatibilitet – kontrollera i förväg om det finns känsliga ytor.

## Teknisk beskrivning

lagringstemperatur	20 - 80 °C
volym vätska	5 l
Blandningsförhållande	3 - 10 %
pH-värde	10
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktnamnsattribut	alkaliskt demulgerande
Produktslag	Ultraljudskraftrengöringsmedel