

HEDI

Kabeltrumma helt av plast, Typ: 50R



Beställningsdata

Ordernummer	081103 50R
GTIN	4003644024186
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Kompakta och högklassiga HEDI® kabeltrummor helt av plast med trumdiameter 250 mm, ergonomi. och säkerhetsfunktioner.

- **7 graders lutning för mer markfrigång och bekväm användning.**
- **Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

Godkänd för kortvarig användning utomhus.

Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

Diagnosystem finns	ja
--------------------	----

Material hus	Plast
Kabelklass	H05RR-F
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
kabelkonstruktion	3G1,5
Energiförsörjning	Nätdriven
kabellängd	50 m
Kabelfärg	svart
IP-skyddsklass	IP 44
Antal uttag	3
märkspänning	250 V
material kabel	Gummi
Produktslag	Kabeltrumma