

HEDI

Kabeltrumma helt av plast för F, B, PL und CZ, Typ: 25V



Beställningsdata

Ordernummer	081119 25V
GTIN	4003644024827
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att trumman roterar oavsiktligt. Alla kabeltrummor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Prisvärd HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiameter 250 mm.

- **den 3-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

Med uttag för **länderna Frankrike, Belgien, Polen och Tjeckien.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

märkspänning	250 V
Kabelfärg	röd
IP-skyddsklass	IP 20

märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
kabelkonstruktion	3G1,5
Antal uttag	4
Material hus	Plast
material kabel	PVC
kabellängd	25 m
Diagnosystem finns	nej
Energiförsörjning	Nätdriven
Kabelklass	H05VV-F
Produktslag	Kabeltrumma