

## HEDI

### Kabeltrumma helt av plast, Typ: 40B2P



#### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 081108 40B2P  |
| GTIN         | 4003644024872 |
| Artikelklass | 08B           |

#### Beskrivning

##### Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Stor och högklassig HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiameter 290 mm och många ergonomi- och säkerhetsfunktioner.

- **7 graders lutning för mer markfrigång och bekväm användning.**
- **Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.**
- **Vattenavrinningspår.**
- **Fällbart vridhandtag för individuell höger- och vänsterhandmanövrering under upp- och utrullning.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**
- **Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**
- **Innovativ design med många ergonomiska och säkerhetsmässiga egenskaper.**
- **Icke ledande konstruktion helt i plast.**
- **Lämplig för extrema användningsområden och -miljöer.**
- **7° lutning på trumman för förbättrad vattenavrinning.**
- **3 års tillverkargaranti.**

Med personlig skyddsbrytare PRCD-s (monterad på kabel).

**Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**Teknisk beskrivning**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Antal uttag                | 4                          |
| Kabelklass                 | H07BQ-F                    |
| Energiförsörjning          | Nätdriven                  |
| material kabel             | Pansarkabel                |
| märkeffekt utrullad        | 3500 (16 A) W              |
| Kabelfärg                  | orange                     |
| slagtålig och stänkskyddad | Kategori 2 (K2) enligt BGI |
| IP-skyddsklass             | IP 54                      |
| kabelkonstruktion          | 3G2,5                      |
| kabellängd                 | 40 m                       |
| märkspänning               | 250 V                      |
| Material hus               | Plast                      |
| Diagnosystem finns         | ja                         |
| Produktslag                | Kabeltrumma                |