

**Garant****Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 30 A = 100, Spänn-Ø D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302591 10
GTIN	4067263983934
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Alla skaft är hårbearbetade (god balans). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut. **Med förslutningsbara kylkanalhål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
Utvändig-Ø D	35 mm
Reservspännskruv nr 309900	10
utkragningenslängd A-mått	100 mm
fäste	BT 30 A = 100
Norm	DIN 6359
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare