

Garant**Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag, Torx®-profil:
TX10/200****Beställningsdata**

Ordernummer	625332 TX10/200
GTIN	4067263012900
Artikelklass	61C

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart. Från storlek TX30 med sexkant för hjälpskruvnyckel.

Fördel:

Torx®-profil med hål passar även för skruvar med låsstift.

Teknisk beskrivning

Torx®-profil	TX10
Hål i Torx®-profil	ja
klingslängd	200 mm
totallängd	290 mm
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Hållarfunktion	nej
Material klinga	kromvanadin-specialstål
Material handtag	2K-Haptoprene
Yta	förnicklad och förkromad

Spets	svart
Vridbar kåpa	nej
Klotformat huvud	nej
Produktslag	Skruvdragare