

**Garant****Skruvmejslar för slits, kort, med 2K-Haptoprene-handtag, mejselbredd b: 4mm**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 664122 4      |
| GTIN         | 4067263013662 |
| Artikelklass | 61F           |

## Beskrivning

### Utförande:

Ergonomiskt utformat **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart.

### Norm:

Ähnlich **DIN 5265B**.

## Teknisk beskrivning

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| mejseltjocklek a | 0,8 mm          |
| mejselbredd b    | 4 mm            |
| totallängd       | 85 mm           |
| klinglängd       | 30 mm           |
| Drivprofil       | Spårskruvmejsel |
| Produktslag      | Skruvdragare    |