

Garant**Krympchuck, HSK-E 50, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308035 10
GTIN	4067263014607
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

GARANT: – bearbetade HSK-funktionsytor.**Användningsdata:**

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416. Krympapparater nr 354210 – 304755.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	24 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
utkragningslängd A-mått	85 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
fäste	HSK-E 50

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69893
Form	E
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck