

**Garant****Krympchuck, HSK-E 50, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308035 16
GTIN	4067263014621
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
- Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS och HM.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.

**GARANT:** – bearbetade HSK-funktionsytor.**Användningsdata:**

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416. Krympapparater nr 354210 – 304755.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
utkragningslängd A-mått	95 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
fäste	HSK-E 50

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69893
Form	E
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck