

**Garant****Weldonhållare, HSK-A 63 A = 100, Spänn-Ø D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304309 18
GTIN	4067263014539
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**GARANT:** Alla skaft hårbearbetade (god balans!).**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	50 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
Spännhylsa D <sub>1</sub>	18 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
fäste	HSK-A 63 A = 100
Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	ISO 12164-1

Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16
---	-----------