

Garant**Weldonhållare, HSK-A 63 A = 100, Spänn-Ø D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304309 20
GTIN	4067263014546
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

GARANT: Alla skaft hårbearbetade (god balans!).**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	20
Spännhylsa D ₁	20 mm
Utvändig-Ø D	52 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
fäste	HSK-A 63 A = 100
Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	ISO 12164-1

Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 20 mm	309900 20
---	-----------