

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, PSC 40 kort, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308560 8
GTIN	4067263014676
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Bearbetade funktionella ytor på PSC:s inre kontur.

Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängning nr 302410 – 302417. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	75 mm
Ø D ₂	21 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	PSC 40 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck