

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, PSC-50 kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308562 20
GTIN	4067263014812
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Med RFID / Balluff-Chip-hål.**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Bearbetade funktionella ytor på PSC:s inre kontur.**

Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängning nr 302410 – 302417. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringskruvsats nr 309906 storlek 180.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	42 mm
utkragningenslängd A-mått	85 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
fäste	PSC-50 kort
Hållare norm	ISO 26623-1

Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck