

**"Hold fast" toppmagnet, AlNiCo, Ø: 70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085968 70
GTIN	2050000965340
Artikelklass	08Q

Beskrivning**Utförande:**

Magneten lyfts av från arbetsstycket med hjälp av en tryckspindel. Med 2 gängade hål M8 för fästsättning av hållare.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	880 N
vikt	2 kg
Ø	70 mm
magnetstommens höjd	64,5 mm
Gängat fästhål i magnethuvudet	M8 mm
Antal gängade fästhål	2
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Toppmagnet

