

**Verktgshållare form B1 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319007 20
GTIN	4067263014270
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

b ₂	30 mm
b ₁	55 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
Skaftdiameter d ₁	20 mm
h ₁	16 mm
h ₅	25 mm
l ₁	16 mm

l ₂	30 mm
h ₂	22 mm
h ₆	30 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare