

**Verktgshållare form B2 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319017 20
GTIN	4067263201120
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvärdig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h_1	16 mm
h_5	25 mm
l_1	16 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
Skaftdiameter d_1	20 mm
b_1	55 mm

h_6	30 mm
l_2	30 mm
h_2	22 mm
b_2	30 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare