

**Verktvghållare form B1 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319007 50
GTIN	4067263201106
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58  $\pm$ 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Användningsdata:**

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$b_2$	50 mm
$h_1$	32 mm
$h_2$	41 mm
$h_5$	36 mm
$b_1$	100 mm
$l_2$	55 mm
Skaftdiameter $d_1$	50 mm

Färgkod VDI-skaft	VDI 50
l <sub>1</sub>	30 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare