

**Verktgshållare form B5 radiell höger, lång, Skaftdiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319047 40
GTIN	4067263201298
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58  $\pm$ 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Användningsdata:**

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$h_1$	25 mm
$h_2$	25 mm
$h_5$	32,5 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
$b_1$	118 mm
$l_2$	44 mm
$l_1$	22 mm

Skaftdiameter d <sub>1</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	75,5 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare