

**Verkt ygsh allare form B6 radiell v nster, l ng, Skaftdiameter d₁: 30mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319057 30
GTIN	4067263201335
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Anv ndningsdata:

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

F�rgkod VDI-skaft	VDI 30
h ₁	20 mm
b ₁	100 mm
l ₁	22 mm
Skaftdiameter d ₁	30 mm
h ₅	28 mm

h ₂	29 mm
b ₂	65 mm
l ₂	40 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare