



## Pendelupplägg räfflad, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M6



### Beställningsdata

Ordernummer	370061 M6
GTIN	4059245309498
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

#### Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

#### OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

### Teknisk beskrivning

Längd 1	36 mm
Kragens längd L <sub>2</sub>	10 mm
maximal belastning (statiskt)	8 kN
gängaM	M6

Utvändig-Ø D	7 mm
Produktslag	Pendelupplägg