



Pendelupplägg räfflad, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M8



Beställningsdata

Ordernummer	370061 M8
GTIN	4059245309504
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Kragens längd L ₂	12 mm
maximal belastning (statiskt)	16 kN
Längd 1	40 mm
gängaM	M8

Utvändig-Ø D	9,5 mm
Produktslag	Pendelupplägg