



Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M6



Beställningsdata

Ordernummer	370062 M6
GTIN	4059245309573
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

gängaM	M6
Utvändig-Ø D	26 mm
Längd 1	36 mm
maximal belastning (statiskt)	64 kN

Kragens längd L_2	10 mm
H_1	13 mm
Höjd H_2	9 mm
Produktslag	Pendelupplägg