



Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M6



Beställningsdata

Ordernummer	370068 M6
GTIN	4059245000999
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

gängaM	M6
maximal belastning (statiskt)	50 kN
Utvändig diameter D_1	18 mm
Utvändig- \emptyset D	22 mm

Datablad

Ø D ₃	8 mm
höjd H	16,5 mm
Produktslag	Pendelupplägg