

**Spännkrok cylindrisk, Typ: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	370076 4
GTIN	4059245030859
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

Helt i seghärdat stål och brunerad.
Skruvhuvudet ligger på spännkroken under montage.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.
För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.
För platsbesparande uppspanning av arbetsstycken.
För installation i enskilda spännanordningar.

Specialtillbehör:

Fjädrar och cylinderskruvar på begäran

Teknisk beskrivning

H ₁	83 mm
Höjd H ₂	20 mm
F _{max.}	20,2 kN
Ø D	32 mm

Datablad

Ø D ₂	20 mm
B	20 mm
Ø D ₃	12,5 mm
Ø D ₁	17 mm
Produktslag	Spännkrokar