

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 125/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222800 125/10
GTIN	4960664602452
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	63 mm
FästhålsØ	40 mm
max. utvändig diameter $D_{max}$	138 mm
Passande vändskär	PN.. 1205
Skär-Ø $D_c$	125 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	6 mm
Vändskärsskruv	229700

Antal skär Z	10
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	47,5 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------