

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 63/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	PN.. 1205
Vändskärsskruv	229700
FästhålsØ	22 mm
Skär-Ø D _c	63 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	6 mm
max. utvärdig diameter D _{max}	76 mm

Antal skär Z	5
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	47,5 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------