

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 160/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222800 160/8
GTIN	4960664602391
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	40 mm
Passande vändskär	PN.. 1205
Skär-Ø D <sub>c</sub>	160 mm
Vändskärsskruv	229700
Spännskruv för underläggsplatta	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Underläggsplatta	229750
totallängd L <sub>tot</sub>	63 mm

max. utvändig diameter $D_{\max}$	173 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Antal skär Z	8
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	47,5 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Underläggsplatta	229750
Spännskruv	229702
Spännskruv	229700