

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 63/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222800 63/6
GTIN	4960664602490
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	PN.. 1205
Skär-Ø D _c	63 mm
FästhålsØ	22 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	6 mm
Vändskärsskruv	229701
totallängd L _{tot}	40 mm
max. utvärdig diameter D _{max}	76 mm
Antal skär Z	6
Skaftutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	47,5 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229701
------------	--------