

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 80/5mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 222800 80/5   |
| GTIN         | 4960664602360 |
| Artikelklass | 250           |

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

**Teknisk beskrivning**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Underläggsplatta                    | 229750               |
| Vändskärsskruv                      | 229700               |
| Skär-Ø D <sub>c</sub>               | 80 mm                |
| FästhålsØ                           | 27 mm                |
| Spännskruv för underläggsplatta     | 229702 (SW5; 6,0 Nm) |
| maximalt sågdjup a <sub>p max</sub> | 6 mm                 |
| total längd L <sub>tot</sub>        | 50 mm                |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Passande vändskär                | PN.. 1205 |
| max. utvändig diameter $D_{max}$ | 93 mm     |
| Antal skär Z                     | 5         |
| Skaftutförande                   | med hål   |
| Inställningsvinkel $\kappa$      | 47,5 grad |
| Invändig                         | nej       |
| Bearbetningsstrategi             | HPC       |
| Produktslag                      | Planfräs  |

---

## Tillbehör

|                  |        |
|------------------|--------|
| Underläggsplatta | 229750 |
| Spännskruv       | 229700 |
| Spännskruv       | 229702 |