

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	222819 S
GTIN	4960664686520
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,06 – 0,15 mm
Typ	S
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNMU 1205 ANER-SM
Sort	CA6535
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		