

**Planfräs 47,5° MFPN45, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 100/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222800 100/10
GTIN	4960664602513
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Vändskärsskruv	229701
Skär-Ø D_c	100 mm
Passande vändskär	PN.. 1205
max. utvändig diameter D_{\max}	113 mm
FästhålsØ	32 mm
totallängd L_{tot}	50 mm

Antal skär Z	10
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	47,5 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229701
------------	--------