KYOCERA

Fräs-vändskär PNMU 1205 ANER-GM, för planfräsar, PR1510

Beställningsdata

Ordernummer	222814 GG
GTIN	4960664671144
Artikelklass	25A

Beskrivning

OBS!:
Riktvärden för a_e = 0,3×D.

Teknisk beskrivning

Typ	GG
Matning f_z per tand	0,11 – 0,44 mm
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNMU 1205 ANER-GM
Sort	PR1510
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		