

**Garant****XDLT 070308 TN, HB7535, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	212937 INOX
GTIN	4045197362339
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ 

## Teknisk beskrivning

Typ	INOX
ISO-kod vändskär	XDLT 070308 TN
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	1,58 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7535
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	0,85 mm
Matning $f_z$ per tand	0,72 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	45 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	mindre lämplig		