

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 315/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 315/14
GTIN	4960664533176
Artikelklass	25P

Beskrivning**Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfrensning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Teknisk beskrivning

max. utväändig diameter D_{max}	322 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	12 mm
Skär-Ø D_c	315 mm
totallängd L_{tot}	60 mm
Passande vändskär	SP.. 1806
FästhålsØ	60 mm
Kassett	229765
Skruvför kassett	229704
Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)

Antal skär Z	14
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229704
Kassett	229765
Spännskruv	229703