

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 315/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 315/16
GTIN	4960664533183
Artikelklass	25P

Beskrivning**Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfrensning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	315 mm
FästhålsØ	60 mm
Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)
Passande vändskär	SP.. 1806
max. utväändig diameter D _{max}	322 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	12 mm
totallängd L _{tot}	60 mm
Antal skär Z	16
Skafutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229703
------------	--------