

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 125/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 125/6
GTIN	4960664533015
Artikelklass	25P

Beskrivning**Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbräsning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Teknisk beskrivning

Kassett	229765
FästhålsØ	40 mm
Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	12 mm
Skruvför kassett	229704
Passande vändskär	SP.. 1806
totallängd L_{tot}	60 mm
Skär-Ø D_c	125 mm
max. utvändig diameter D_{max}	132 mm

Antal skär Z	6
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229704
Kassett	229765
Spännskruv	229703