

Garant**XDLT 070308 ER, HB7720, Typ: HART**

Beställningsdata

Ordernummer	212928 HART
GTIN	4045197581549
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	XDLT 070308 ER
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,58 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,85 mm
Matning f_z per tand	0,36 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
TOOLOX 44	lämplig	140 m/min	H
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		