

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 160/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 160/10
GTIN	4960664533060
Artikelklass	25P

Beskrivning**Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfrensning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	12 mm
max. utvändig diameter D_{\max}	167 mm
FästhålsØ	40 mm
Skär-Ø D_c	160 mm
Passande vändskär	SP.. 1806
totallängd L_{tot}	60 mm
Antal skär Z	10
Skafutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229703
------------	--------