

**Garant****XDLW 070308 ER, HB7720, Typ: HART**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 212932 HART   |
| GTIN         | 4045197581563 |
| Artikelklass | 21A           |

## Beskrivning

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

## Teknisk beskrivning

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Typ                                  | HÅRD           |
| ISO-kod vändskär                     | XDLW 070308 ER |
| Programmeringsradie vid $a_{p \max}$ | 1,58 mm        |
| Hörnradie                            | 0,8 mm         |
| Sort                                 | HB7720         |
| Skärmaterial                         | VHM            |
| maximalt sågdjup $a_{p \max}$        | 0,85 mm        |
| Matning $f_z$ per tand               | 0,36 mm        |
| Antal byten/skär                     | 4              |

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

|               | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 50 HRC | lämplig           | 100 m/min            | H              |
| Stål < 55 HRC | lämplig           | 80 m/min             | H              |
| Stål < 60 HRC | lämplig           | 50 m/min             | H              |
| vått maximal  | mindre lämplig    |                      |                |
| torrt         | lämplig           |                      |                |