

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225200 16/2
GTIN	4960664648061
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreggar.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	16 mm
Passande vändskär	LOMU..
total längd L_{tot}	100 mm
Utkragningslängd L_1	26 mm
Vändskärsstorlek	10
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Antal skär Z	2
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv

229713