

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 80/6
GTIN	4960664532940
Artikelklass	25P

Beskrivning**Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfrensning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	80 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	12 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
FästhålsØ	27 mm
max. utvändig diameter D_{\max}	87 mm
Passande vändskär	SP.. 1806
Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)
Antal skär Z	6
Skafutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229703
------------	--------