

**Garant****WOEX 06T304 S, HB7630, Typ: ST1400**

## Beställningsdata

Ordernummer	232710 ST1400
GTIN	4045197346636
Artikelklass	21E

## Beskrivning

**Passar till:**

GARANT vändskärssborrar nr 232298; 232300; 232302; 232310.

## Teknisk beskrivning

Matning f	0,12 mm/v
Antal byten/skär	3
ISO-kod vändskär	WOEX 06T304 S
Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Vändskär för borrar

## Användardata

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	215 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	125 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	125 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	175 m/min	K
vått maximal	lämplig		