

Garant
PKD-fullradiefräsar med invändig kylning rakt snitt, PKD, Ø e8 DC: 12 mm

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 209655 12 |
| GTIN | 4045197513366 |
| Artikelklass | 11Y |

Beskrivning
Utförande:

Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit.

Rak tandning för neutral användning.

Tandantal Z: 2

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 10 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 35 mm

Friställningsdiameter D_1 : 11,2 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s : 12 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---------|
| Utkragningslängd L_1 inkl. friställning | 35 mm |
| Friställningsdiameter D_1 | 11,2 mm |
| Matning f_z för kopierfräsning i grafit | 0,14 mm |
| Matning f_z för valsfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,06 mm |
| Tandantal Z | 2 |
| Skär-Ø D_c | 12 mm |
| Matning f_z för valsfräsning i grafit | 0,1 mm |
| Matning f_z för kopierfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,09 mm |
| Skaftdiameter D_s | 12 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| totallängd L | 100 mm |
| Skärlängd L _c | 10 mm |
| radie R | 6 mm |
| Beläggning | PKD |
| Skärmaterial | PKD |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Tolerans nom.-Ø | e8 |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal |
| Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning |
| Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning |
| Skaft | DIN 6535 HA |
| Invändig | ja |
| Färgring | svart |
| Produktslag | Pinnfräsar |

Tjänster

| | |
|---|-----------|
| Skaftslipning för krympchuck med säkringsfunktion Skaft-Ø verktyg 12 mm | SZ2025 12 |
| Skaftslipning Typ HB | 129100 HB |