

**Hörnfräs 90° MEW, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreppor.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	15
FästhålsØ	16 mm
Vändskärsskruv	229714 (15IP; 3,5 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	15 mm
Passande vändskär	LOMU..
Skär-Ø D_c	40 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
Antal skär Z	4
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229714
------------	--------