

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 25/2Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreggar.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Vändskärsstorlek	15
Utkragningslängd L_1	29 mm
Vändskärsskruv	229714 (15IP; 3,5 Nm)
total längd L_{tot}	120 mm
Passande vändskär	LOMU..
Skär-Ø D_c	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	15 mm
Antal skär Z	2
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv

229714