

**KOMET® försänkare, weldon-skaft, Typ: M5N****Beställningsdata**

Ordernummer	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Artikelklass	24D

**Beskrivning****Användningsdata:**

För framställning av försänkningar för insexskruvar enligt DIN 74 blad 2, från M8 med invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

maximal försänkingsdjup l	10 mm
Minimidiameter $d_{\min}$	5,3 mm
Skruvsats förvändskär	239652 6IP1 (1,0 Nm)
För DIN-insexskruvar	M5
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Försänkingsdiameter $D_1$ H13	10 mm
Vändskär nr 216780 – 216910; nr 216950	10-010 / 110
Antal skär Z	1
Passande vändskär	WOEX
Antal vändskärsplattor	1
totallängd $L_{\text{tot}}$	80 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Produktslag	Försänkare

---

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1

239652 6IP1