

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreggar.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	32 mm
totallängd L_{tot}	120 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Vändskärsstorlek	10
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Passande vändskär	LOMU..
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	3
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja

Produktslag

Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv

229713