

**KOMET® försänkare, weldon-skaft, Typ: M6N****Beställningsdata**

Ordernummer	216660 M6N
GTIN	4047109191310
Artikelklass	24D

Beskrivning**Användningsdata:**

För framställning av försänkningar för insexskruvar enligt DIN 74 blad 2, från M8 med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	16 mm
För DIN-insexskruvar	M6
Skruvsats förvändskär	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Försänkingsdiameter D_1 H13	11 mm
Vändskär nr 216780 – 216910; nr 216950	10-010 / 110
Minimidiameter d_{min}	6,4 mm
maximal försänkingsdjup l	10 mm
Antal skär Z	1
Passande vändskär	WOEX
Antal vändskärsplattor	1
totallängd L_{tot}	80 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP1

239652 6IP1